

Caractéristiques des spectres des lampes à vapeur de sodium, mercure et cadmium

Lampe	Couleur	λ en nm	Intensité
Na	Rouge	615,7	Intense
	Jaune	589,6-589,0	Doublet intense
	Vert-Jaune	568,8-568,3	Doublet intense
	Vert	515,2	Intense
	Bleu-Vert	498,1	Intense
	Bleu-Violet	475,0	Très, très pâle
	Violet	466,7	Intense
Hg	Rouge	690,7	Pâle
	"	623,4	"
	"	612,3	Très pâle
	"	607,2	"
	Jaune	579,1-577,0	Doublet intense
	Vert-Jaune	546,1	Intense
	Vert	496,0	Très pâle
	Vert-Bleu	491,6	Pâle
	Bleu-Violet	435,8	Pâle
	Violet	407,8	Très pâle
	Violet	404,7	Intense
Cd	Rouge	643,8	Intense
	Vert	508,6	Pâle
	Bleu	480,0	"
	Bleu-Violet	467,8	"